


マグネット付アームの取付方法 LWK-1M型

■対応機種

- ・充電式LEDケイ・ライト(LWK-10型) ・充電式LEDケイ・ライト プラス(LWK-15型)
- ・AC100V LEDケイ・ライト(LWA-30型)

■付属内容



マグネット付
アーム ×1個



締め付け用
ツマミネジ×2個



スペーサー×2個



スプリングワッシャー×2個



平ワッシャー×2個

■取付方法

LWK-10型・LWK-15型の場合

1 灯体にあらかじめ取り付けられているツマミネジを取り外します。(左右2カ所)

ツマミネジ

! 取り外したツマミネジ類は、元の状態で使用する際に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。

2 スペーサー、平ワッシャー、スプリングワッシャーを下図のように取り付けて、締め付け用ツマミネジで固定します。(左右2カ所)

スペーサー
アーム
平ワッシャー
スプリングワッシャー
締め付け用ツマミネジ

アームは上図の向きで取り付けてください。

LWA-30型の場合

1 灯体にあらかじめ取り付けられているツマミネジ(左右2カ所)及びアームを取り外します。

ツマミネジ
アーム

! 取り外したツマミネジ類は、元の状態で使用する際に必要となりますので、紛失しないようご注意ください。

2 スペーサー、平ワッシャー、スプリングワッシャーを下図のように取り付けて、締め付け用ツマミネジで固定します。(左右2カ所)

スペーサー
アーム
平ワッシャー
スプリングワッシャー
締め付け用ツマミネジ

アームは上図の向きで取り付けてください。

■マグネットについて

マグネット1個あたり ニュートン
単位: **N(kgf)**

マグネット 吸着力の目安 ※	マグネットの垂直壁面の 耐荷重の目安	
	厚み1mmの鉄板の場合	厚み3mm以上の鉄板の場合
127(13)	22(2.2)	33(3.3)

※吸着力はSS400、板厚10mm、研摩仕上面の値です。

上記マグネット吸着力および耐荷重はあくまで参考数値であり、その荷重を保証するものではありません。当製品の不具合による以外の万一の落下での事故や機器の破損につきましては責任を負いかねます。

⚠注意

- マグネットに携帯電話、磁気カード、精密電子機器等は近づけない。磁力で破損のおそれがあります。
- ベースメーカー、電子医療機器等を装着されている方は十分に注意してご使用ください。
- 振動の激しい場所では使用しない。落下の原因となります。
- 無理な力を加えない。
- 平らな面に確実に固定できる場所で使用してください。
- 金属物に取り付ける際、指を挟まないよう注意してください。

! 天井面や壁面に取り付ける際は、落下しないよう十分に注意してください。特に高所に取り付ける際は、万一の落下に備えて防止措置を施してください。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

製造元 **株式会社畑屋製作所**

ホームページ <http://www.hataya.jp>